

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Strömmvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömmvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 1500 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 7.5 VA, noggrannhetsklass: 0,5, Tångströmtransformator
Art.nr.	2438480000
Typ	CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118450842
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2025-04-08T00:00:00+02:00
Tillverkare	MBS AG

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	58 mm	Byggdjup (tum)	2.2835 inch
Höjd	198 mm	Bygghöjd (tum)	7.7953 inch
Bredd	155 mm	Byggbredd (tum)	6.1024 inch
Nettovikt	998 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...40 °C	Drifttemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	-----------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	0,5	Sekundärström	0...5 A
Load	7.5 VA	Primärström	1500 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	80.00 mm
Skena	80 x 120 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Isolationsklass	E
Värme klassad varaktig ström I _{Termisk}	1,0 x I _{nom} , 60 x I _{nom} under 1 sekund	Nominell frekvens	50 Hz

Isolationskoordination

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	noggrannhetsklass	0,5
----------	--------------------------------------	-------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Dimensional drawing

