

FAD 1771-WB/WD SL12 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PLC-adaptrar för migrering – E-5.

Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från PLC-5-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2448680000
Typ	FAD 1771-WB/WD SL12 M
GTIN (EAN)	4050118462470
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Alternativ produkt	FAD 1771-WB/WD SL12 M US

FAD 1771-WB/WD SL12 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	53 mm	Byggdjup (tum)	2.0866 inch
Höjd	269 mm	Bygghöjd (tum)	10.5905 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Längd	269 mm	Bygglängd (tum)	10.5905 inch
Nettovikt	159 g		

Temperaturer

Lagertemperatur 0...50 °C Drifttemperatur 0...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Anslutning till PLC SL 3,5/F 12p anslutning

Märkdata

Maximal ström per kanal 2 A Total nominell ström 8 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 300 V AC
Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	1.2 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

