

IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Koppling, utförande FreeCon för fiberoptikkontakt Push-Pull var.14 enligt IEC 61076-3-117 i metall

Allmänna beställningsdata

Utförande	Anslutningsdosa, FreeCon, Koppling, SCRJ, Effekt, IP65
Art.nr.	2448840000
Typ	IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C
GTIN (EAN)	4050118462685
Förp.	1 items

IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	130.4 mm	Byggdjup (tum)	5.1338 inch
Höjd	53 mm	Bygghöjd (tum)	2.0866 inch
Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3.937 inch
Nettovikt	804.65 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-20 °C...55 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	Silver
Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Kåpa: pressgjutet zink, målad	Monteringstyp	Skrummontering
Skyddsklass	IP65	Stickcykler	≥ 100
Power-gränssnitt	PROFINET PushPull Power	Datagränssnitt	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
-----------------	--

Optiska egenskaper fiber-koppling

Dämpning (fiberoptisk koppling)	≤ 3,5 dB
---------------------------------	----------

Tekniska data Poweranslutning

Ledardiameter, fintrådig, max. (Poweranslutning)	2.5 mm ²	Anslutningsarea AWG, min. (Poweranslutning)	18.00
Kontaktmaterial (Poweranslutning)	Kopparlegering	Ledardiameter, fintrådig, min. (Poweranslutning)	0.75 mm ²
Nedsmutningsgrad (Poweranslutning)	2	Låsningstyp (Poweranslutning)	Push Pull
Anslutningsarea AWG, max. (Poweranslutning)	13.00	Kapslingsmaterial (Poweranslutning)	Zinkpressgjutning, förnicklad
Anslutning 2 (Poweranslutning)	Klämfjäder	Kontaktcykler (Poweranslutning)	≤ 100
Material tätning (Poweranslutning)	NBR	Material kontakthållare (Poweranslutning)	PA
Märkspänning (Poweranslutning)	24 V		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-44-03-18


IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Ritningar

www.weidmueller.com

Profilritning



Profilritning




IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

SC-RJ




PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. SC-insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Utförande
Art.nr.	1191550000	Kontakt don fiber, Version 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Förp.	10 ST	

Sets



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Utförande
Art.nr.	2465440000	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
GTIN (EAN)	4050118522136	
Förp.	1 ST	