


RIBBON MM-HS 60/300 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Färgband
Art.nr.	2448880000
Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW
GTIN (EAN)	4050118462944
Förp.	1 items

RIBBON MM-HS 60/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2.3622 inch
Längd	300000 mm	Bygglängd (tum)	11811 inch
Nettovikt	178 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ETIM 10.0	EC001694	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		