

WS-A 12/8 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WS/DEK**

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

Utförande	WS, Plintmärkning, 12 x 8.1 mm. Weidmueller, vit
Art.nr.	2448920000
Typ	WS-A 12/8 MM WS
GTIN (EAN)	4050118462975
Förp.	500 items

WS-A 12/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Bredd	8.1 mm	Byggbredd (tum)	0.3189 inch
Nettovikt	0.17 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-50...90 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande	halogenfri	Bredd	8.1 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Grundläggande material	PC-ABS, TPU
Skrivna tecken	utan tryck	anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Temperaturområde för användning	-50...90 °C	Applikation/Tillverkare	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Exempel på användning



WS-A 12/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER TB	Utförande
Art.nr.	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Utförande
Art.nr.	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Förp.	1 ST	