

HDC XX5E01 FMSRJ45-0300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2451080300
Typ	HDC XX5E01 FMSRJ45-0300
GTIN (EAN)	4050118521351
Förp.	1 items

HDC XX5E01 FMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	208.29 g
-----------	----------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Allmänna data

Antal poler	4	Kabellängd	3 m
Kodering	D-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	100 MBit/s	Isolationsmotstånd	≥ 108 Ω
Kategori	Cat. 5e	Nominell spänning	250 V
Märkström	4 A	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutningsgrad	2	Motsatt sida version	Hane, rak, RJ45
Modulsida version	Hona		

Tekniska data för kabel

Kabellängd	3 m
Mantelfärg	grön
Skärmad	Ja
Halogener	Nej, halogenfri
Isolering	PE
Mantelmateriäl	PUR
Färgkodning	vit, gul, blå, orange
Ytterdiameter	Diameter 6.5 mm
	Förtecken ±
	Tolerans 0.2
Ytterdiameter	6.5 mm ± 0.2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

HDC XX5E01 FMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

RJ45		M12
1	yellow	1
3	white	2
2	orange	3
6	blue	4
