

HDC XX5E01 MMSM12D-0300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2451110300
Typ	HDC XX5E01 MMSM12D-0300
GTIN (EAN)	4050118508154
Förp.	1 items

HDC XX5E01 MMSM12D-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	220 g
-----------	-------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Allmänna data

Antal poler	4	Kabellängd	3 m
Kodering	D-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	100 MBit/s	Isolationsmotstånd	≥ 108 Ω
Kategori	Cat. 5e	Nominell spänning	250 V
Märkström	4 A	Stickcykler	≥ 100
Typ	Stift	Nedsmutningsgrad	2
Motsatt sida version	Hane, rak, M12D	Modulsida version	Hane

Tekniska data för kabel

Kabellängd	3 m
Mantelfärg	grön
Skärmad	Ja
Halogener	Nej, halogenfri
Isolering	PE
Mantelmateriäl	PUR
Färgkodning	vit, gul, blå, orange
Ytterdiameter	Diameter 6.5 mm
	Förtecken ±
	Tolerans 0.2 mm
Ytterdiameter	6.5 mm ± 0.2 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Ritningar

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4
