


**HDC IP68 HP 24B 1M50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP68**

RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av hög-hållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69, i ijackat tillstånd, Lock, Klämbygelslutning, , Storlek på kabelinföringar: M 50
Art.nr.	<a href="#">2451460000</a>
Typ	HDC IP68 HP 24B 1M50
GTIN (EAN)	4050118466379
Förp.	1 items

## HDC IP68 HP 24B 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 793 g

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Dieselolja
Kemisk beständighet		Instabilt
Innehåll		Etylalkohol
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Växellådsolja
Kemisk beständighet		Villkorligt beständigt
Innehåll		Hydraulolja
Kemisk beständighet		Villkorligt beständigt
Innehåll		Petroleumbensin
Kemisk beständighet		Instabilt
Innehåll		Svett
Kemisk beständighet		Villkorligt beständigt
Innehåll		Bensin premium
Kemisk beständighet		Instabilt
Innehåll		Vatten
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		UV
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Ozon
Kemisk beständighet		Beständigt

## Allmänna data

Antal poler	0	Åtdragningsmoment	11 Nm
Utförande kapsling	Lock	Installationsstorlek	8
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None	Färgkod	svart, svart (liknande RAL 9005)
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Typ	Lock	Serie	HighPower
Halogenfri	false	EMC-kapslingar	Ja
BG	8	Material låselement	Rostfritt stål
Skyddsklass	IP68, IP69, i ijacketat tillstånd		

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	None	Yta	Pulverlack
Skyddsklass	IP68, IP69, i ijacketat tillstånd	Serie	HighPower

## HDC IP68 HP 24B 1M50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Utförande

Storlek på kabelinföringar	M 50	Överdel/Underdel/Lock	Lock
Övertäckning	med lock	Åtdragningsmoment	11 Nm
Antal kabelingång uppe	1	Antal kabelingång på sidan	1
Utförande kapsling	Lock	Utförande låssystem	Klämbygelanslutning
Installationsstorlek	8	Kabelingång	m. gänga
Typ	Lock	Bygelutförande	Klämbygelanslutning
Tätning	Silikongummi	Gänga (inre)	M 50
Färg (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.
--------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		