



HDC XX5E01 MFSXXXX-5000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------------|---|
| Art.nr. | 2453555000 |
| Typ | HDC XX5E01 MFSXXXX-5000 |
| GTIN (EAN) | 4050118552751 |
| Förp. | 1 items |
| Leveransstatus | Avanmäld |
| Tillgänglig till | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |

HDC XX5E01 MFSXXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|-----|
| Nettovikt | 0 g |
|-----------|-----|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Allmänna data

| | | | |
|----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Antal poler | 4 | Kabellängd | 50 m |
| Kodering | D-kodad | Kontaktyta | Au (guld) |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s | Isolationsmotstånd | ≥ 108 Ω |
| Kategori | Cat. 5e | Nominell spänning | 250 V |
| Märkström | 4 A | Stickcykler | ≥ 100 |
| Nedsmutningsgrad | 2 | Motsatt sida version | Hona, rak |
| Modulsida version | Hane | | |

Tekniska data för kabel

| | | |
|----------------|-----------------------|--------|
| Kabellängd | 50 m | |
| Mantelfärg | grön | |
| Skärmad | Ja | |
| Halogener | Nej, halogenfri | |
| Isolering | PE | |
| Mantelmateriäl | PUR | |
| Färgkodning | vit, gul, blå, orange | |
| Ytterdiameter | Diameter | 6.5 mm |
| | Förtecken | ± |
| | Tolerans | 0.2 |
| Ytterdiameter | 6.5 mm ± 0.2 | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

HDC XX5E01 MFSXXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |

