



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	Pressverktyg, Verktyg, Crimpverktyg, 6mm ² , 300mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Art.nr.	2453810000
Typ	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2.7559 inch
Höjd	355 mm	Bygghöjd (tum)	13.9764 inch
Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3.937 inch
Nettovikt	3300 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Laddningstid	0.5 h
Artikelbeskrivning	Crimpverktyg 6–300 mm ²
Utförande	Akkumulator, hydraulisk
Drivspänning	18 V
Presskraft	nominell 60 kN

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	300 mm ²	Crimp-område, min	6 mm ²
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	Elektrohydraulisk	Ändhysarea, max.	185 mm ²
Ändhysarea, min.	25 mm ²	Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Hub	16 mm		


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Tillbehör

... för rörkabelskor



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Utförande
Art.nr.	2469380000	Insats förslutningsverktyg, 6mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 10	Utförande
Art.nr.	2469540000	Insats förslutningsverktyg, 10mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483819	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 16	Utförande
Art.nr.	2469550000	Insats förslutningsverktyg, 16mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483833	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25	Utförande
Art.nr.	2469560000	Insats förslutningsverktyg, 25mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483840	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 35	Utförande
Art.nr.	2469570000	Insats förslutningsverktyg, 35mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483826	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50	Utförande
Art.nr.	2469580000	Insats förslutningsverktyg, 50mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483864	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70	Utförande
Art.nr.	2469590000	Insats förslutningsverktyg, 70mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483857	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 95	Utförande
Art.nr.	2469600000	Insats förslutningsverktyg, 95mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483895	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120	Utförande
Art.nr.	2469610000	Insats förslutningsverktyg, 120mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
Förp.	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 150	Utförande
Art.nr.	2469620000	Insats förslutningsverktyg, 150mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483871	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185	Utförande
Art.nr.	2469630000	Insats förslutningsverktyg, 185mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484038	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240	Utförande
Art.nr.	2469640000	Insats förslutningsverktyg, 240mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 300	Utförande
Art.nr.	2469650000	Insats förslutningsverktyg, 300mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484045	
Förp.	1 ST	

... för crimpkabelskor



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimprocessen
- Spara alla crimcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Utförande
Art.nr.	2505280000	Insats förslutningsverktyg, 6mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118519662	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 10	Utförande
Art.nr.	2505290000	Insats förslutningsverktyg, 10mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118519723	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 16	Utförande
Art.nr.	2505300000	Insats förslutningsverktyg, 16mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118519709	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 25	Utförande
Art.nr.	2505310000	Insats förslutningsverktyg, 25mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118519693	
Förp.	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 35	Utförande
Art.nr.	2505320000	Insats förslutningsverktyg, 35mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118519679	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 50	Utförande
Art.nr.	2505330000	Insats förslutningsverktyg, 50mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118519686	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 70	Utförande
Art.nr.	2505340000	Insats förslutningsverktyg, 70mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118519716	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 95	Utförande
Art.nr.	2505350000	Insats förslutningsverktyg, 95mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118519730	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 120	Utförande
Art.nr.	2505360000	Insats förslutningsverktyg, 120mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118519747	
Förp.	1 ST	

... för klämkaabelskor



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Utförande
Art.nr.	2505150000	Tillbehör, 6mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519532	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Utförande
Art.nr.	2505160000	Insats förslutningsverktyg, 10mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519556	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Utförande
Art.nr.	2505170000	Insats förslutningsverktyg, 16mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519549	
Förp.	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Utförande
Art.nr.	2505180000	Insats förslutningsverktyg, 25mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519570	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Utförande
Art.nr.	2505190000	Insats förslutningsverktyg, 35mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519587	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Utförande
Art.nr.	2505200000	Insats förslutningsverktyg, 50mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519600	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Utförande
Art.nr.	2505210000	Insats förslutningsverktyg, 70mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519594	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Utförande
Art.nr.	2505220000	Insats förslutningsverktyg, 95mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519563	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Utförande
Art.nr.	2505230000	Insats förslutningsverktyg, 120mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519624	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Utförande
Art.nr.	2505240000	Insats förslutningsverktyg, 150mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519631	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Utförande
Art.nr.	2505250000	Insats förslutningsverktyg, 185mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519617	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Utförande
Art.nr.	2505260000	Insats förslutningsverktyg, 240mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519648	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Utförande
Art.nr.	2505270000	Insats förslutningsverktyg, 300mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519655	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

... för ändhylsor



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 25	Utförande
Art.nr.	2577810000	Insats förslutningsverktyg, 25mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118590722	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50	Utförande
Art.nr.	2577830000	Insats förslutningsverktyg, 50mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118590708	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 70	Utförande
Art.nr.	2577850000	Insats förslutningsverktyg, 70mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118590692	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95	Utförande
Art.nr.	2577870000	Insats förslutningsverktyg, 95mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118590685	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 120	Utförande
Art.nr.	2577880000	Insats förslutningsverktyg, 120mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118590678	
Förp.	1 ST	

Tillbehör



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Tillbehör**Allmänna beställningsdata**

Typ	AKKU LI 18B2	Utförande
Art.nr.	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Förp.	1 ST	
Typ	AKKU LI 18B5	Utförande
Art.nr.	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Förp.	1 ST	
Typ	LADEGERAET EPG	Utförande
Art.nr.	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Förp.	1 ST	