



Weidmüller är specialist på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar upp till kabelsaxar för stora diametrar.

- Extremt snabb hantering tack vare tvåstegs hydraulpump
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- Ergonomisk hantering och balanserad viktfördelning säkerställer säkert handhavande utan ansträngning
- Permanent styrning av batteriladdningen
- Övervakning av arbetscykeln och statusindikering
- Felmeddelande vid funktionsfel

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapverktyg, Kapverktyg
Art.nr.	2453830000
Typ	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2.7559 inch
Höjd	365 mm	Bygghöjd (tum)	14.3701 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Nettovikt	3100 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Laddningstid	0.5 h	Utförande	Akkumulator, hydraulisk
Drivspänning	18 V		

Klippverktyg

Kopparkabel - entrådig, max.	240 mm ²	Kopparkabel - flertrådig, max.	200 mm ²
Kopparkabel - max. Ø	40 mm	Laddningstid	0.5 h
Drivspänning	18 V	Aluminiumkabel med en kärna, max. (mm ²)	500 mm ²
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²)	280 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	40 mm
Stanskraft	30 kN		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Exempel på användning



Tillbehör

Tillbehör



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	AKKU LI 18B5	Utförande
Art.nr.	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Förp.	1 ST	
Typ	AKKU LI 18B2	Utförande
Art.nr.	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Förp.	1 ST	
Typ	LADEGERAET EPG	Utförande
Art.nr.	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Förp.	1 ST	