

## APGSR 2.5/4 - 4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Dragavlastning (plint), Wemid, orange
Art.nr.	<a href="#">2457590000</a>
Typ	APGSR 2.5/4 - 4P
GTIN (EAN)	4050118472967
Förp.	25 items

**Tekniska data**

www.weidmueller.com

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Djup	74.4 mm	Byggdjup (tum)	2.9291 inch
Höjd	7.87 mm	Bygghöjd (tum)	0.3098 inch
Bredd	19.9 mm	Byggbredd (tum)	0.7835 inch
Nettovikt	3.02 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Materialdata**

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	orange
------------------------	-------	---------	--------

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

