

**THM MMP CASE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Empty box / Case
Art.nr.	<a href="#">2457760000</a>
Typ	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
Förp.	1 items

## THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Mått och vikter

Djup	455	Byggdjup (tum)	17.9134 inch
Höjd	380 mm	Bygghöjd (tum)	14.9606 inch
Bredd	570 mm	Byggbredd (tum)	22.4409 inch
Nettovikt	7500 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Märkningssystem

Utförande	Aluminiumkapsling	Typ	Vagn
Batteridrift	Nej	Ingår i leverans	Vagn

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		