

IE-FC-SET-IPDED003-KY-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | FrontCom, Set |
| Art.nr. | 2460640000 |
| Typ | IE-FC-SET-IPDED003-KY-M |
| GTIN (EAN) | 4050118478150 |
| Förp. | 1 items |

IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 134 mm | Byggdjup (tum) | 5.2756 inch |
| Höjd | 40 mm | Bygghöjd (tum) | 1.5748 inch |
| Bredd | 67 mm | Byggbredd (tum) | 2.6378 inch |
| Nettovikt | 634 g | | |

Temperaturer

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur |
| Installation temperature | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

Allmänna data

| | | | |
|-----------------|---|---------------|------------------------------------|
| Produktansering | Set | Skyddsklass | IP65, i slutet tillstånd |
| Material ram | Zinkpressgjutning | Material lock | Zinkpressgjutning, Pulverlackad |
| Referensprodukt | IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-IP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A | | |

Tekniska data:

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Insatsplatta | 1 x data, 1 x effekt, Oskärmad | Ram | Metallkåpa , Låsbar med nyckel |
| Märkspänning för uttag | 250 V | Krafttinsatser | Uttag DE |
| Datainsatser | USB 2.0 A/A | Märkström för uttag | 16 A |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

