

**SC-SMT 3.81 KO BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.

Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratoren och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart |
| Art.nr.           | <a href="#">2460700000</a>                                |
| Typ               | SC-SMT 3.81 KO BK BX                                      |
| GTIN (EAN)        | 4050118480023   |
| Förp.             | 100 items   |
| Produktparametrar |   |
| Förpackning       | Box   |

## SC-SMT 3.81 KO BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.72 g |
|-----------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |          |           |           |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box      | VPE-längd | 100.00 mm |
| VPE-bredd   | 92.00 mm | VPE-höjd  | 42.00 mm  |

## Materialdata

|                                |          |                                |             |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|
| Isoleringsmaterial             | LCP GF   | Färgkod                        | svart       |
| Färgtabell (jämförbar)         | RAL 9011 | Moisture Level (MSL)           | 1           |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0      | Kontaktmaterial                | Cu-legering |
| Lagertemperatur, min.          | -40 °C   | Lagertemperatur, max.          | 70 °C       |
| Driftstemperatur, min.         | -50 °C   | Driftstemperatur, max          | 100 °C      |
| Temperaturområde Montage, min. | -25 °C   | Temperaturområde Montage, max. | 100 °C      |

## Märkdata enligt IEC

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| testad enligt standard | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|------------------------|------------------------|

## Viktig hänvisningstext

|                 |   |
|-----------------|---|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>  |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-46-04-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-01 |             |             |