

IE-PS-VAPM-5P-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Utförande	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
Art.nr.	2465440000
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5
GTIN (EAN)	4050118522136
Förp.	1 items

IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E92202

Mått och vikter

Höjd	36.2 mm	Bygghöjd (tum)	1.4252 inch
Bredd	26.8 mm	Byggbredd (tum)	1.0551 inch
Längd	85.4 mm	Bygglängd (tum)	3.3622 inch
Nettovikt	96 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	5	Kontaktyta	Guld över nickel
Avskärmning	oskärmad	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	silvergrå	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.75 mm ²	Manteldiameter, max.	13 mm
Manteldiameter, min.	8 mm	Skyddsklass	IP65, IP67
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutningsgrad	2
Anslutning 1	PushPull Power	Anslutning 2	Klämfjäder
Material kabeltätning	EPDM	Material tätning	NBR
Låsningstyp	Push Pull		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Certifikat nr. (UR)	E92202
-----------------	--	---------------------	--------

Elektriska egenskaper

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

Normer

Kontaktton Norm	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
-----------------	--

Tekniska data**Viktig hänvisningstext**


Produktinformation För kablar med yttre diameter 6-8 mm, beställ ytterligare reducerande tätning.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Ritningar

Profilritning



Ritning



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Separata delar



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET
specifikation

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Utförande
Art.nr.	2531330000	Poweranslutning, Kontakt, Tätningsinsats, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
Förp.	10 ST	