

PRO COM DISPLAY 7S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers anslutningsbara kommunikationsmoduler gör det möjligt för enskilda komponenter att utbyta viktig information med molnet. Detta lägger grunden för målinriktad optimering av processen med hjälp av övervakning och fjärrstyrning – faktorer som spelar en avgörande roll för att öka verkningsgrad, processstabilitet och tillgänglighet. Modulerna är utformade enligt IP20-skydd, kan användas utan verktyg och kan flexibelt anpassas till olika anpassningsbara kommunikationsprotokoll.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Communication module |
| Art.nr. | 2466960000 |
| Typ | PRO COM DISPLAY 7S |
| GTIN (EAN) | 4050118481808 |
| Förp. | 1 items |

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E258476 |
| Certifikat-nr (cULusEX) | E470829 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 33.6 mm | Byggdjup (tum) | 1.3228 inch |
| Höjd | 74.4 mm | Bygghöjd (tum) | 2.9291 inch |
| Bredd | 34 mm | Byggbredd (tum) | 1.3386 inch |
| Nettovikt | 36 g | | |

Temperaturer

| | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -25 °C...70 °C |
|-----------------|-----------------|----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c, 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8 |
| SCIP | d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800 |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-------------|-------------------------|-----------|--|
| Skyddsklass | IP20 | | |
| MTTF | Enligt standard | SN 29500 | |
| | Drifttid (timmar), min. | 2505000 h | |
| | Omgivningstemperatur | 40 °C | |
| | Driftcykel | 100 % | |

Elsäkerhet (använda normer)

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| Skydd mot farliga kroppsströmmar | Acc. to VDE0106-101 | Säkerhetstransformatörer för nättaggregat | Enligt EN 61558-2-16 |
|----------------------------------|---------------------|---|----------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001604 | ETIM 9.0 | EC001604 |
| ETIM 10.0 | EC001604 | ECLASS 14.0 | 27-24-26-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-08 | | |

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

