

PRO COM CAN OPEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers anslutningsbara kommunikationsmoduler gör det möjligt för enskilda komponenter att utbyta viktig information med molnet. Detta lägger grunden för målinriktad optimering av processen med hjälp av övervakning och fjärrstyrning – faktorer som spelar en avgörande roll för att öka verkningsgrad, processstabilitet och tillgänglighet. Modulerna är utformade enligt IP20-skydd, kan användas utan verktyg och kan flexibelt anpassas till olika anpassningsbara kommunikationsprotokoll.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Communication module
Art.nr.	2467320000
Typ	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Förp.	1 items

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E258476
Certificat-nr (cULusEX)	E470829

Mått och vikter

Djup	33.6 mm	Byggdjup (tum)	1.3228 inch
Höjd	74.4 mm	Bygghöjd (tum)	2.9291 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Nettovikt	75 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-25 °C...70 °C
-----------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8c8dbf60e

Allmänna uppgifter

vikt	36 g	
Skyddsklass	IP20	
MTTF	Enligt standard	SN 29500
	Drifttid (timmar), min.	4082000 h
	Omgivningstemperatur	40 °C
	Driftcykel	100 %

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Kabel

Adapterkabel från SUB-D till RJ45 för PRO COM CAN OPEN-kommunikationsmodul.



Allmänna beställningsdata

Typ	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Utförande
Art.nr.	2578530000	, SUB-D-uttag 9-poligt, RJ45 IP 20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597	
Förp.	1 ST	
Typ	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Utförande
Art.nr.	2578550000	, SUB-D-uttag 9-poligt, RJ45 IP 20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702	
Förp.	1 ST	
Typ	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Utförande
Art.nr.	2578560000	, SUB-D-uttag 9-poligt, RJ45 IP 20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573	
Förp.	1 ST	