

**PRO COM CAN OPEN EX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers anslutningsbara kommunikationsmoduler gör det möjligt för enskilda komponenter att utbyta viktig information med molnet. Detta lägger grunden för målinriktad optimering av processen med hjälp av övervakning och fjärrstyrning – faktorer som spelar en avgörande roll för att öka verkningsgrad, processstabilitet och tillgänglighet. Modulerna är utformade enligt IP20-skydd, kan användas utan verktyg och kan flexibelt anpassas till olika anpassningsbara kommunikationsprotokoll.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Communication module
Art.nr.	<a href="#">2467340000</a>
Typ	PRO COM CAN OPEN EX
GTIN (EAN)	4050118481822
Förp.	1 items

## PRO COM CAN OPEN EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E258476
Certificat-nr (cULusEX)	E470829

## Mått och vikter

Djup	33.6 mm	Byggdjup (tum)	1.3228 inch
Höjd	74.4 mm	Bygghöjd (tum)	2.9291 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Nettovikt	76 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-25 °C...70 °C
-----------------	-----------------	----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8c8dbf60e

## Allmänna uppgifter

vikt	36 g	
Skyddsklass	IP20	
MTTF	Enligt standard	SN 29500
	Drifttid (timmar), min.	4082000 h
	Omgivningstemperatur	40 °C
	Driftcykel	100 %

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		