


HDC IP68 HP 24B 1M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av hög-hållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69, i ijackat tillstånd, Lock, Klämbygelslutning
Art.nr.	2473940000
Typ	HDC IP68 HP 24B 1M63
GTIN (EAN)	4064675005094
Förp.	1 items

HDC IP68 HP 24B 1M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 780 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Dieselolja
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Vatten
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	UV
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Ozon
	Kemisk beständighet	Beständigt

Allmänna data

Antal poler	0	Utförande kapsling	Lock
Installationsstorlek	8	Brännbarhetsklass enligt UL 94	None
Färgkod	svart (liknande RAL 9005)	Yta	Pulverlack
Typ	Lock	Serie	HighPower
Halogenfri	false	BG	8
Skyddsklass	IP68, IP69, i ijacket tillstånd		

Allmänna data

Åtdragningsmoment	11 Nm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	None
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Skyddsklass	IP68, IP69, i ijacket tillstånd	Serie	HighPower
EMC-kapslingar	Ja	Material låselement	Rostfritt stål

HDC IP68 HP 24B 1M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Utförande

Överdel/Underdel/Lock	Lock	Övertäckning	med lock
Åtdragningsmoment	11 Nm	Antal kabelingång uppe	1
Antal kabelingång på sidan	1	Utförande kapsling	Lock
Utförande låssystem	Klämbygelanslutning	Installationsstorlek	8
Kabelingång	m. gänga	Typ	Lock
Bygelutförande	Klämbygelanslutning	Tätning	Silikongummi
Gänga (inre)	M 63	Färg (RAL)	RAL 9005
BG	8		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation

Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		