

MCB 489 1P C 10A ACDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automatsäkring i miniformat, Antal poler: 1, 10 A, vit
Art.nr.	2477900000
Typ	MCB 489 1P C 10A ACDC
GTIN (EAN)	4050118492095
Förp.	12 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 489 1P C 10A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	60.2 mm	Byggdjup (tum)	2.3701 inch
Höjd	116 mm	Bygghöjd (tum)	4.5669 inch
Bredd	17.6 mm	Byggbredd (tum)	0.6929 inch
Nettovikt	83.25 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Omgivningstemperatur	-35 °C...70 °C
Drifttemperatur	Fuktighet	40 °C/95 % rel. fuktighet, ingen kondens

Allmänna data

Antal poler	1	Monteringstyp	DIN-skena
Montagesätt	Rail mounting	Vibration	enligt IEC 60068-2-6
Stöt	enligt IEC 60068-2-27	Färgkod	vit

Elektriska data

Spänningstyp	AC/DC	Märkspänning AC	277 V
Märkspänning DC	60 V	Märkström	10 A
Brytförmåga	10000.00 A		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		