

MCB 489 2P D 30A ACDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automatsäkring i miniformat, Antal poler: 2, 30 A, vit
Art.nr.	2478960000
Typ	MCB 489 2P D 30A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491036
Förp.	6 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 489 2P D 30A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	60.3 mm	Byggdjup (tum)	2.374 inch
Höjd	116 mm	Bygghöjd (tum)	4.5669 inch
Bredd	35.3 mm	Byggbredd (tum)	1.3898 inch
Nettovikt	166.5 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Omgivningstemperatur	-35 °C...70 °C
Drifttemperatur	Fuktighet	40 °C/95 % rel. fuktighet, ingen kondens

Allmänna data

Antal poler	2	Monteringstyp	DIN-skena
Montagesätt	Rail mounting	Vibration	enligt IEC 60068-2-6
Stöt	enligt IEC 60068-2-27	Färgkod	vit

Elektriska data

Spänningstyp	AC/DC	Märkspänning AC	480/277 V
Märkspänning DC	125 V	Märkström	30 A
Brytförmåga	10000.00 A		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		