

MCB 1077 1P C 25A ACDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automatsäkring i miniformat, Karaktäristisk kurva: K, Antal poler: 1, 25 A, vit
Art.nr.	2480160000
Typ	MCB 1077 1P C 25A ACDC
GTIN (EAN)	4050118489835
Förp.	12 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 1077 1P C 25A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	60.2 mm	Byggdjup (tum)	2.3701 inch
Höjd	82 mm	Bygghöjd (tum)	3.2283 inch
Bredd	17.6 mm	Byggbredd (tum)	0.6929 inch
Nettovikt	83.25 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Omgivningstemperatur	-35 °C...70 °C
Drifttemperatur	Fuktighet	40 °C/95 % rel. fuktighet, ingen kondens

Allmänna data

Karaktäristisk kurva	K	Antal poler	1
Version av automatsäkring	Termomagnetisk	Typisk livslängd i mekaniska cykler	20000
Normal livslängd i elektriska cykler	6000	Monteringstyp	DIN-skena
Montagesätt	Rail mounting	Vibration	enligt IEC 60068-2-6
Stöt	enligt IEC 60068-2-27	Färgkod	vit

Elektriska data

Spänningstyp	AC/DC	Märkspänning AC	277 V
Märkspänning DC	60 V	Märkström	25 A
Brytförmåga	10000.00 A		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		