

**IE-FCML-MINIUSB-0.3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	USB-kabel, USB A Mini, Servicegränssnitt, USB A Mini, 0.3 m
Art.nr.	<a href="#">248820000</a>
Typ	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Förp.	1 items

## IE-FCML-MINIUSB-0.3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Längd	0.3 m	Bygglängd (tum)	11.811 inch
Nettovikt	29.5 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
Installation temperature	

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Tekniska data för kabel

Mantelfärg	svart
------------	-------

## Allmänna tekniska data

Kapslingsmaterial	PA	Skyddsklass	IP64
-------------------	----	-------------	------

## Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	svart
------------	-------

## Kontakt höger

Stickkontakt höger	USB A Mini, IP20, honkontakt, rak, Servicegränssnitt, Plast, skärmdade
--------------------	---

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	USB A Mini, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade
----------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		