

HDC 16B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Chassikåpa, Tvärförsegling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: none |
| Art.nr. | 2488590000 |
| Typ | HDC 16B ABU N |
| GTIN (EAN) | 4050118541526 |
| Förp. | 1 items |

HDC 16B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------------|
| Höjd | 29 mm | Bygghöjd (tum) | 1.1417 inch |
| Bredd | 57 mm | Byggbredd (tum) | 2.2441 inch |
| Montagemått höjd | 32 mm | Montagemått bredd | 103 mm |
| Nettovikt | 122 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | |
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Aceton |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Borrolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Diesel |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Etylalkohol |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Växellådsolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Hydraulolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Kylmedium |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Petroleumbensin |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Svett |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Bensin premium |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Innehåll | UV | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |
| Innehåll | Ozon | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |

Allmänna data

| | | | |
|-----|------------|-------------|--------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i jackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|--------------------------|

Tekniska data

Mått

| | | | |
|-------------|-----|-----------------|-------|
| Kabelingång | Nej | Höjd kapsling B | 29 mm |
|-------------|-----|-----------------|-------|

Utförande

| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Storlek på kabelinföringar | none | Överdel/Underdel/Lock | lower part |
| Övertäckning | utan lock | Antal kabelingång på sidan | 0 |
| Utförande kapsling | Chassikåpa | Utförande låssystem | Tvärförregling på underdelen |
| Byggform | Standard | Installationsstorlek | 6 |
| Kabelingång | Nej | Typ | Chassi (genomföring) |
| Bygelutförande | Överkopplingsbygel | Tätning | NBR |
| Färg (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Lämplig för ModuPlug® | Ja | | |


Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | När du monterar kapslingarna, se till att den platta packningen sitter korrekt. |
|--------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Monteringsutskärning



HDC 16B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Reservbygel



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbygglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC LL 10B N | Utförande |
| Art.nr. | 2535150000 | Mångpoliga kontaktdon, Tillbehör, Låsspak |
| GTIN (EAN) | 4050118562057 | |
| Förp. | 10 ST | |

Flänstätningar



Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.

Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.

Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrkontaktdonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | HDC FLDG 16B | Utförande |
| Art.nr. | 1044530000 | Tillbehör, Plantätning |
| GTIN (EAN) | 4032248776979 | |
| Förp. | 5 ST | |

Profiltätningar



Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.

Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.

Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrkontaktdonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | HDC DG 16B | Utförande |
| Art.nr. | 1044630000 | Tillbehör, Profiltätning |
| GTIN (EAN) | 4032248777075 | |
| Förp. | 5 ST | |

HDC 16B ABU N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**Lock**

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.

Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 16B DODQ 4B0 | Utförande |
| Art.nr. | 1665260000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat |
| GTIN (EAN) | 4008190421960 | tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, |
| Förp. | 1 ST | Standard, Storlek på kabelinföringar: none |