



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Utförande	Poweranslutning, Fläns, PROFINET, Flänsset
Art.nr.	2493480000
Typ	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E92202

Mått och vikter

Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1.811 inch
Längd	66 mm	Bygglängd (tum)	2.5984 inch
Nettovikt	54 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C... 70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	5	Kontaktyta	Guld över nickel
Avskärmning	oskärmad	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	silvergrå	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.75 mm ²	Monteringstyp	4 screws
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutsningsgrad	2	Anslutning 1	PushPull Power
Anslutning 2	Klämfjäder	Material tätning	NBR
Låsningstyp	Push Pull		

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Certifikat nr. (UR)	E92202
------------------	--	---------------------	--------

Elektriska egenskaper

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

Normer

Kontaktidon Norm	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
------------------	--

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**



ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning****Ritning**

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-VAPP	Utförande
Art.nr.	1068930000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248823093	
Förp.	10 ST	