

**IE-BHD-VAPM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Poweranslutning, Apparatfläns, PROFINET
Art.nr.	<a href="#">2493490000</a>
Typ	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E92202

## Mått och vikter

Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	36.2 mm	Byggbredd (tum)	1.4252 inch
Längd	14.2 mm	Bygglängd (tum)	0.5591 inch
Nettovikt	23 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...80 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Avskärmning	oskärmad	Färgkod	silvergrå
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Monteringstyp	4 screws
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	500
Nedsmutningsgrad	2	Material tätning	NBR
Låsningstyp	Push Pull		


## Allmänna standarder

Certifikat nr. (UR)	E92202
---------------------	--------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Profilritning**



**Montageurtag**

