

IE-BHD-VAPM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Utförande	Poweranslutning, Apparatfläns, PROFINET
Art.nr.	2493490000
Typ	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Förp.	1 items

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E92202

Mått och vikter

Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	36.2 mm	Byggbredd (tum)	1.4252 inch
Längd	14.2 mm	Bygglängd (tum)	0.5591 inch
Nettovikt	23 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...80 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Avskärmning	oskärmad	Färgkod	silvergrå
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Monteringstyp	4 screws
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	500
Nedsmutningsgrad	2	Material tätning	NBR
Låsningstyp	Push Pull		


Allmänna standarder

Certifikat nr. (UR)	E92202
---------------------	--------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Profilritning



Montageurtag

