

RCL425024T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC \pm 10 %, Varaktig ström: 8 A, Stickanslutning
Art.nr.	2494270000
Typ	RCL425024T
GTIN (EAN)	4050118517507
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	29 mm	Byggdjup (tum)	1.1417 inch
Höjd	15.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.6181 inch
Bredd	12.7 mm	Byggbredd (tum)	0.5 inch
Nettovikt	13.3 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Omgivningstemperatur	-20 °C...70 °C
Drifttemperatur		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Styrsida

Märkstyrspänning	24 V DC ±10 %	Statusindikering	Nej
------------------	---------------	------------------	-----

Belastningssida

Normalspänning	8 A	Brytspänning AC, max.	250 V
min. Brytström	5 mA	Kontakttyp	2 CO contact (AgNi)

Isolationskoordinater

Skyddsklass	IP40
-------------	------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		