

RCL425615T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 8 A, Stickanslutning
Art.nr.	2494300000
Typ	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	29 mm	Byggdjup (tum)	1.1417 inch
Höjd	15.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.6181 inch
Bredd	12.7 mm	Byggbredd (tum)	0.5 inch
Nettovikt	13 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Styrsida

Märkstyrspänning	115 V AC	Statusindikering	Nej
------------------	----------	------------------	-----

Belastningssida

Märkkopplingsspänning	250 V AC	Brytspänning AC, max.	132 V
Kontakttyp	2 CO contact (AgNi)		

Allmänna uppgifter

Färgkod	transparent
---------	-------------

Isolationskoordinater

Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP67
------------------	---	-------------	------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		