

**HDC C MHX BM10.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, MHX, Hylsa, Ledardiameter, max.: 8, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	<a href="#">2494560000</a>
Typ	HDC C MHX BM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504538
Förp.	25 items

## HDC C MHX BM10.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

Nettovikt 2.76 g

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	4 mm	Ledararea max. AWG	AWG 8
Avisoleringslängd nominellt	15 mm	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Utförande insats	MHX	Genomgångsmotstånd (6)	≤1 mΩ
Ledardiameter, max.	8 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	10 mm <sup>2</sup>
Yta	Silver	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Grundläggande material	Kopparlegering
Tillverkningsmetod	svarvade	Ledararea	10 - 8 mm <sup>2</sup>
Kontaktmaterial	Kopparlegering		

### Viktig hänvisningstext

Produktinformation Endast flexibel flertrådig ledare Style 1231 eller 1028

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC C MHX BM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC C MHX BM10.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Crimping tools



Pressverktyg för svarvade kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

### Allmänna beställningsdata

Typ	CTIN CM 3.6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9205440000</a>	Crimpverktyg för kontakter, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248734146	
Förp.	1 ST	