

**FAD BLK4 2XSL20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FAD TSX frontadapterar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från TSX-kort till andra PLC-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

- Kan snäppas fast på montageskena TS35

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2494590000
Typ	<a href="#">FAD BLK4 2XSL20</a>
GTIN (EAN)	8430243373029
Förp.	1 items

## FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	24 mm	Byggdjup (tum)	0.9449 inch
Höjd	218 mm	Bygghöjd (tum)	8.5827 inch
Bredd	54 mm	Byggbredd (tum)	2.126 inch
Nettovikt	237.91 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -40...60 °C Drifttemperatur -25...50 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	348848c5-21ff-4d79-b541-7c34c4908172

## Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

## Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

## Märkdata

Driftspänning	30 V AC / 60 V DC	Maximal ström per kanal	3 A
Maximal ström per byte	2 A	Total nominell ström	6 A

## Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	50 V AC / 71 V DC
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	0.56 kV		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

