


CC 85/54 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ingående standard: CC

Vårt systematiskt samordnade produktsortiment omfattar etiketter för att identifiera standardkomponenter liksom välkända format för alla ändamål: som CC 85/54-märkning för att skapa namnskyltar.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Utförande	ClipCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, grå
Art.nr.	2496760000
Typ	CC 85/54 MM GR VPE100
GTIN (EAN)	4050118506464
Förp.	100 items

CC 85/54 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.1 mm	Byggdjup (tum)	0.0039 inch
Höjd	54 mm	Bygghöjd (tum)	2.126 inch
Bredd	85 mm	Byggbredd (tum)	3.3464 inch
Nettovikt	0.25 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...120 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylatlim	Utförande	självhäftande, halogenfri
Bredd	85 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	120 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	grå	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyester	Skrivna tecken	utan
Godkännande enligt UL 969	Ja	anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Temperaturområde för användning	-40...120 °C	Antal per rulle	100

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC 85/54 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005080000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	