

## SM 27/8 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Förebyggande av felmanövrering: SM

MultiMark apparatmärkning kan användas med märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än används, säkerställer de att alla komponenter, som styr- och signalordningar från olika leverantörer, tydligt märks upp.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

## Allmänna beställningsdata

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Utförande  | SwitchMark, Apparatmärkning, 8 x 27 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2497000000</a>                  |
| Typ        | SM 27/8 MM WS VPE100                        |
| GTIN (EAN) | 4050118508505                               |
| Förp.      | 100 items                                   |

## SM 27/8 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.1 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0039 inch |
| Höjd      | 8 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.315 inch  |
| Bredd     | 27 mm  | Byggbredd (tum) | 1.063 inch  |
| Nettovikt | 0.09 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...120 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |              |                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Limma                                | Akrylatlim   | Utförande                            | halogenfri, självhäftande                                          |
| Bredd                                | 27 mm        | Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0                                                                |
| Temperaturområde för användning max. | 120 °C       | Temperaturområde för användning min. | -40 °C                                                             |
| Färgkod                              | vit          | Halogener                            | Nej                                                                |
| Grundläggande material               | Polyester    | Skrivna tecken                       | utan                                                               |
| Godkännande enligt UL 969            | Ja           | anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Temperaturområde för användning      | -40...120 °C | Antal per rulle                      | 100                                                                |

## Apparatmärkning

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## SM 27/8 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW        | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |