

VGM40L-MS68EMC 20-32SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjädering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)
Art.nr.	2498320000
Typ	VGM40L-MS68EMC 20-32SET
GTIN (EAN)	4050118511512
Förp.	1 items

VGM40L-MS68EMC 20-32SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	1 g
-----------	-----

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	32 mm	Kabeldiameter utsidan min.	20 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP68
Temperaturområde för användning max.	130 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Halogener	halogenfri	Normer	EN 45545-2:2013
Nyckelbredd	45 mm	Skyddsklass	IP68 - 15 bar
Kabelförskruvning	M 40, EMV	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 40	Gängningslängd	7 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		