

**VGM40L-MS68EMC 20-32SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjädering.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)
Art.nr.	<a href="#">2498320000</a>
Typ	VGM40L-MS68EMC 20-32SET
GTIN (EAN)	4050118511512
Förp.	1 items

## VGM40L-MS68EMC 20-32SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	1 g
-----------	-----

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	32 mm	Kabeldiameter utsidan min.	20 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP68
Temperaturområde för användning max.	130 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Halogener	halogenfri	Normer	EN 45545-2:2013
Nyckelbredd	45 mm	Skyddsklass	IP68 - 15 bar
Kabelförskruvning	M 40, EMV	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 40	Gängningslängd	7 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		