

IE-FCI-PWB-IND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	FrontCom, Insats Power stor, Typ D, Hona, IN
Art.nr.	2500710000
Typ	IE-FCI-PWB-IND
GTIN (EAN)	4050118526745
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 42 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -5 °C...40 °C

Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Allmänna data

Skyddsklass IP20 Insats typ Insats Power stor

Anslutningsyta Typ D Brandbelastning 770 kJ

Anslutningsbara ledare

Avisoleringslängd 9 mm

Anslutningstyp Skruvanslutning

Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt med ändhylsa min. 1.5 mm²max. 2.5 mm²Ledarens anslutningsarea, solid min. 1.5 mm²max. 4 mm²Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa min. 1.5 mm²max. 2.5 mm²

Ledarens anslutningsarea fintrådigt utan ... ändhylsa

Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt utan ändhylsa ...

Ledarens anslutningsarea, styv 1.5 ... 4 mm²Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa 1.5 ... 2.5 mm²Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt med ändhylsa 1.5 ... 2.5 mm²

Tekniska data

Märkspänning (AC) 250 V Kapslingsmaterial Polykarbonat PC


Märkström 5 A

Tekniska data**Klassificeringar**


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Tillbehör**Skenadapter för uttag**

Även för tillbehör till Industrial Ethernet gäller: hos Weidmüller får du allt från en leverantör.

Fördelarna:

- Verktyg
- Testinstrument
- Kabelgenomföringar
- Kopplingsskåpanslutningar
- Märkning
- Dammskydd
- Nätaggregat
- Överspänningsskydd

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB	Utförande
Art.nr.	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Förp.	1 ST	