

HDC XX6A02 FMSM12X-0500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2503780500
Typ	HDC XX6A02 FMSM12X-0500
GTIN (EAN)	4050118522792
Förp.	1 items

HDC XX6A02 FMSM12X-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	237.6 g
-----------	---------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Allmänna data

Antal poler	8	Kabellängd	5 m
Kodering	X-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	10 Gbps, 10 Gbit/s	Isolationsmotstånd	≥ 108 Ω
Kategori	Cat. 6A	Nominell spänning	50 V
Märkström	0.5 A	Stickcykler	≥ 100
Typ	Hylsa	Nedsmutningsgrad	2
Motsatt sida version	Hane, rak, M12X	Modulsida version	Hona

Tekniska data för kabel

Kabellängd	5 m						
Mantelfärg	grön						
Skärmad	Ja						
Halogener	halogenfri, enligt IEC 60754-1						
Isolering	PE, skummad						
Mantelmateriäl	PUR						
Färkodning	vit/orange, orange, vit/grön, grön, vit/brun, brun, vit/blå, blå						
Ytterdiameter	<table border="1"> <tr> <td>Diameter</td> <td>6.4 mm</td> </tr> <tr> <td>Förtecken</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>Tolerans</td> <td>0.3 mm</td> </tr> </table>	Diameter	6.4 mm	Förtecken	±	Tolerans	0.3 mm
Diameter	6.4 mm						
Förtecken	±						
Tolerans	0.3 mm						
Ytterdiameter	6.4 mm ± 0.3 mm						

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		