

**ES EPG 60/HPG DIN 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Insats förslutningsverktyg, 10mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
Art.nr.	<a href="#">2505290000</a>
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 10
GTIN (EAN)	4050118519723
Förp.	1 items

## ES EPG 60/HPG DIN 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1.6535 inch
Nettovikt	116.16 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Crimpingsatser

Crimpbredd	7 mm	Koppar crimparea	10
Crimpbredd i mm	7		

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Kabelsko enligt DIN 46234, Kabelsko enligt DIN 46341, del 1, Kabelsko enligt DIN 46230	Ledararea max. AWG	8
Ledararea min. AWG	8	Crimp-område, max.	10 mm <sup>2</sup>

## verktygsdata - kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång
Kabelskoarea	nominell 10 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		