

ES EPG 60/HPG DIN 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	Insats förslutningsverktyg, 120mm ² , Indent-crimptång
Art.nr.	2505360000
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 120
GTIN (EAN)	4050118519747
Förp.	1 items

ES EPG 60/HPG DIN 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1.6535 inch
Nettovikt	137.28 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpingsatser

Crimpbredd	16 mm	Koppar crimparea	120
Crimpbredd i mm	16		

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Kabelsko enligt DIN 46234, Kabelsko enligt DIN 46341, del 1, Kabelsko enligt DIN 46230	Ledararea max. AWG	4/0
Ledararea min. AWG	4/0	Crimp-område, max.	120 mm ²

verktygsdata - kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång
Kabelskoarea	nominell 120 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		