

## Bildliknande



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeteringnaggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Screwdriver insert
Art.nr.	<a href="#">2506070000</a>
Typ	WB I SK 4
GTIN (EAN)	4050118520521
Förp.	1 items
Förpackning	övrigt

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	7 mm	Byggdjup (tum)	0.2756 inch
Höjd	75 mm	Bygghöjd (tum)	2.9527 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0.2756 inch
Nettovikt	10 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad utbytesklinga för sexkantsskruvar
--------------------	--

## Skruvverktyg

Form	Insexnyckel	storlek	4
inchtagningsmoment, max.	5.5 Nm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002120	ETIM 9.0	EC002120
ETIM 10.0	EC002120	ECLASS 14.0	21-04-04-35
ECLASS 15.0	21-04-04-35		