


SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SAI – logikmodul Dessa enheter gör att signaler kan kombineras med en AND- eller en OR-grind. Denna funktion gör att mängden kablage minskar. De nödvändiga ingångarna till PLC-enheten kan minskas med upp till 6 ingångar. På så sätt minskar denna process behovet av kablage och material på fältet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	M12 utgång, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: OCH
Art.nr.	2512820000
Typ	SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND
GTIN (EAN)	4050118527919
Förp.	1 items

SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

103 g

Temperaturer

Drifttemperatur

-20 - 90°C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Fördelarutgång

M12 utgång

Anslutningsvridmoment

M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12:
0,8 - 1,2 Nm

Allmänna tekniska data

Skyddsklass

IP67

Logikfunktion

Och

Antal poler

3

Antal kontakthylsor

8

Anslutningsgंगा

M8

Nedsmutningsgrad

3

Brandegenskaper

V-0

LED

Ja

Initiator ljusdiod

Ja

LED färg för driftsfunktion

grön

LED färg för E/A funktion

röd, grön

Elektriska data

Märkspänning, min.

15 V

Märkspänning, max.

30 V

Märkspänning

24 V

Märkström

400 mA

Max. strömbelastbarhet per spår

400 mA

Summaström

2 A

Spänningseparering finns

Nej

Materialdata

Kapslingsmaterial

PBT

Kapslingsfärg

svart (liknande RAL 9005)

Skruvhylsa

CuZn, förnicklad

Kontaktmaterial

CuZn, förnicklad

Kontaktyta

förgylld

Kontakthållarmaterial

PBT (UL 94 V0)

Tekniska data för kabel

Antal poler

3

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC003558

ETIM 9.0

EC003558

ETIM 10.0

EC003558

ECLASS 14.0

27-44-01-11

ECLASS 15.0

27-44-01-11


SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar


Detaljerad ritning




Profilritning



Kopplingsbild



Polschema



SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör




Passiva M12 fördelare finns i alla tänkbara former och utföranden. Dessutom finns några särskilda versioner, som SAI fördelare för EX området eller den ergonomiska M8 endast hos Weidmüller. Många rättsskyddade lösningar ingår i dessa innovativa produkter.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIEND 1/4 M8G 3P	Utförande
Art.nr.	2662450000	M8, LED: , Initiator ljusdiod: , Anslutningstyp:
GTIN (EAN)	4050118677379	
Förp.	1 ST	

Neutral



MultiFit är Weidmüllers märkningssystem som används för andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmüllers Dekafix är märkskyltarna i MultiFit-familjen tryckta på ena sidan (standard-tryck).

Vi rekommenderar att utföra ett test med provmärkningar på de använda plintarna när MultiFit används första gången.

- En märkskylt, som passar för olika plintfabrikat.
- Tryckta märkskyltar med standardtryck, färdiga för användning
- Tomma märkskyltar för märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter
- Leverans av individuellt utskrivna märkningar enligt kundens CAE-data eller krav

Ett märkningssystem för alla applikationer. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	MFF 10/6 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1856780000	MultiFit, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Festo, vit
GTIN (EAN)	4032248400881	
Förp.	600 ST	