

**UR67-MP-HP-16DIO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktillustration**

Avbildning liknande

Mer prestanda. Förenklat.

u-remote.

Weidmüller u-remote – vårt innovativa remote I/O-koncept med IP 67 som fokuserar enbart på användarens fördelar: skräddarsydd planering, snabbare installation, säkrare start, inga fler driftstopp. För avsevärt förbättrad prestanda och ökad produktivitet. u-remote står för "Mer prestanda". Förenklat

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Utförande  | Automation Products - u-remote IP67 |
| Art.nr.    | <a href="#">2512840000</a>          |
| Typ        | UR67-MP-HP-16DIO-12-60M             |
| GTIN (EAN) | 4050118527797                       |
| Förp.      | 1 items                             |

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS                   | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E141197                      |

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 17.6 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.6929 inch |
| Bredd     | 59.6 mm | Byggbredd (tum) | 2.3465 inch |
| Nettovikt | 500 g   |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

## Allmänna data

|                                |       |             |      |
|--------------------------------|-------|-------------|------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | UL 94 | Skyddsklass | IP67 |
|--------------------------------|-------|-------------|------|

## Digitala ingångar

|                     |                        |    |  |
|---------------------|------------------------|----|--|
| Diagnostisk visning | Kanalvis, via LED, röd |    |  |
| Statusindikering    | Kanalvis, via LED, gul |    |  |
| Digitala ingångar   | Kortslutningsskydd     | Ja |  |
|                     | Överbelastningsskydd   | Ja |  |
|                     | Skydd polföväxling     | Ja |  |

## Digitala utgångar

|                      |                        |    |  |
|----------------------|------------------------|----|--|
| Diagnostisk visning  | Kanalvis, via LED, röd |    |  |
| Digitala utgångar    | Kortslutningsskydd     | Ja |  |
|                      | Överbelastningsskydd   | Ja |  |
|                      | Skydd polföväxling     | Ja |  |
| Kortslutningstålig ] | Ja                     |    |  |
| Utgångsfrekvens Low  | min. (UL -1)           |    |  |
| Statusindikering     | Kanalvis, via LED, gul |    |  |
| Utgångsspänning High | max. 2 V               |    |  |

## Försörjningsspänning

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Effektförbrukning för modulelektronik | Typiskt 100 mA |
|---------------------------------------|----------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001599    | ETIM 9.0    | EC001599    |
| ETIM 10.0   | EC001599    | ECLASS 14.0 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-04 |             |             |

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## vinklad



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SAIL-M12BW-L-1.5PGR        | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2455200150</a> | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 5, |
| GTIN (EAN) | 4050118470048              | 1.5 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR,   |
| Förp.      | 1 ST                       | Halogener: Nej   |

## rak



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SAIL-M12BG-L-1.5PGR        | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2455330150</a> | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler :  |
| GTIN (EAN) | 4050118469950              | 5, 1.5 m, Hylsa, rak, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, |
| Förp.      | 1 ST                       | Halogener: Nej   |

## vinklad till vinklad



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2455300150</a> | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal          |
| GTIN (EAN) | 4050118470444              | poler : 5, 1.5 m, stift, 90° - honkontakt 90°, Skärmad: Nej, LED: Nej, |
| Förp.      | 1 ST                       | Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej                                    |

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## rak till vinklad



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2455280150</a> | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal            |
| GTIN (EAN) | 4050118470369              | poler : 5, 1.5 m, stift, rakt - honkontakt, 90°, Skärmad: Nej, LED: Nej, |
| Förp.      | 1 ST                       | Mantelmateriel: PUR, Halogener: Nej                                      |

## rak



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SAIL-M12G-L-1.5PGR         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2455220150</a> | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler :   |
| GTIN (EAN) | 4050118470123              | 5, 1.5 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: PUR, |
| Förp.      | 1 ST                       | Halogener: Nej  |

## rak till rak



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2455260150</a> | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal        |
| GTIN (EAN) | 4050118470284              | poler : 5, 1.5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, |
| Förp.      | 1 ST                       | Mantelmateriel: PUR, Halogener: Nej                                  |

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## vinklad till rak



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SAIL-M12WWM12G-L-1.5PGR    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2455320150</a> | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal           |
| GTIN (EAN) | 4050118470529              | poler : 5, 1.5 m, Stift, vinklat - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, |
| Förp.      | 1 ST                       | Mantelmateriel: PUR, Halogener: Nej                                     |

## vinklad



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontakt don är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontakt donen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SAIL-M12W-L-1.5PGR         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2455240150</a> | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler :  |
| GTIN (EAN) | 4050118470208              | 5, 1.5 m, stift, 90°, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: PUR, |
| Förp.      | 1 ST                       | Halogener: Nej   |

## Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20/M12 IP67 rak hane

Konfektionerade IE-ledningar, PROFINET, Kat.5, PUR, grön, släpkedjeduglig, M12-RJ45



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-C5DD4UG0015MCSA70-E     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1044470015</a> | Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, |
| GTIN (EAN) | 4032248779062              | Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m           |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## M12 rak hane- M12 rak hane


Konfektionerade IE-ledningar, PROFINET, Kat.5, PUR, gröna, släpkedjeduglig, M12



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1025950015</a> | Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, M12 D-kod     |
| GTIN (EAN) | 4032248776054              | – IP 67 hane rak, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, |
| Förp.      | 1 ST                       | 1.5 m   |

## Skruvanslutning



M12-kontaktidon i IP 67 finns med skruv- eller fjäderanslutning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | SAISGS-M-4D-6/8-M12        | Utförande                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1892120000</a> | Fältanslutningsbar anslutning, M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248569380              |                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                                    |

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ESG-M 8/20 MC NE WS        | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1027290000</a> | ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar |
| GTIN (EAN) | 4032248753284              |  |
| Förp.      | 200 ST                     |  |