

**HDC MHP200 M 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Hane, Silver, 50 - 50 mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">2514880000</a>
Typ	HDC MHP200 M 50
GTIN (EAN)	4050118528527
Förp.	10 items

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt 36.98 g

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Allmänna uppgifter**

Kontaktdiameter stift Ø	9.5 mm	Avisoleringslängd nominellt	19 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	MHP
Ledardiameter, max.	50 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	50 mm <sup>2</sup>
Yta	Silver	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane	Grundläggande material	Kopparlegering
Tillverkningsmetod	svarvade	Ledararea	50 - 50 mm <sup>2</sup>

**Klassificeringar**


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC MHP200 M 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MHP200 M 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

## ... för kabelskor (enligt DIN 46235)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 HEX 25/50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500970000</a>	50mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309195	
Förp.	1 ST	