


**THM VIN DIA 12.5 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuell identifikation: EL

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan höjden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	THM, Apparatmärkning, grön
Art.nr.	<a href="#">2517950000</a>
Typ	THM VIN DIA 12.5 GN
GTIN (EAN)	4050118530162
Förp.	4200 items

## THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Diameter	12.5 mm	Nettovikt	0.04 g

## Temperaturer

Lagertemperatur	23	Temperaturområde för användning	-30...90 °C
-----------------	----	---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim		
Antal per ark	1		
Märkningsmetod	Termotransfer		
Utförande	Ändlös, självhäftande		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		
Temperaturområde för användning max.	90 °C		
Temperaturområde för användning min.	-30 °C		
Färgkod	grön		
Halogener	Ja		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle	
Godkännande enligt UL 969	Nej		
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers		
Temperaturområde för användning	-30...90 °C		
Antal per rulle	1		

## Apparatmärkning

Diameter	12.5 mm	Halogener	Ja
----------	---------	-----------	----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM VIN DIA 12.5 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005070000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	