

SFX 11/60 MM SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mycket flexibla: SFX

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen. Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kabeln och låser med lätthet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 -, 60 x 13 mm, svart
Art.nr.	2518650000
Typ	SFX 11/60 MM SW
GTIN (EAN)	4050118530988
Förp.	1000 items

SFX 11/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.6 mm	Byggdjup (tum)	0.0236 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0.5118 inch
Nettovikt	0.5 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Utförande	halogenfri
Bredd	13 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	svart	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyuretan	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	44 x 10.5 mm	anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Temperaturområde för användning	-40...90 °C	Antal per rulle	1000

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	70 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	40 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm
Textfältsbredd	44 mm	Genomföring för buntband	Plan
Textfältshöjd	10.5 mm	Ledarytterdiameter	7 -
Lämpligt buntband	Plast	Ledararea	70 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFX 11/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Utförande
Art.nr.	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	