

MULTIMARK ROLLER MF-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2519150000
Typ	MULTIMARK ROLLER MF-W
GTIN (EAN)	4050118531091
Förp.	1 items

MULTIMARK ROLLER MF-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	139 mm	Byggbredd (tum)	5.4724 inch
Diameter	15 mm	Nettovikt	66.88 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkningssystem

Applikation/Tillverkare	MultiFit Wago
-------------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		