

## MF-W 5/5 MINI MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## MultiMark MultiFit

För kontakter från andra leverantörer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.

En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift. Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Plintmärkning, 5 x 5 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2519220000</a>
Typ	MF-W 5/5 MINI MM WS
GTIN (EAN)	4050118531442
Förp.	800 items

## MF-W 5/5 MINI MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.7 mm	Byggdjup (tum)	0.0276 inch
Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1968 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	0.01 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-50...90 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Utförande	halogenfri	Bredd	5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Grundläggande material	PC-ABS, TPU
Skrivna tecken	utan tryck	anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Temperaturområde för användning	-50...90 °C		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Exempel på användning**



## MF-W 5/5 MINI MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005090000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER MF-W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2519150000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2661620000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Förp.	1 ST	