

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställjonsledningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
Art.nr.	2522710000
Typ	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
Förp.	1 items
Förpackning	Plastpåse

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 18.8 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Skruvverktyg

Anslutningsgंगा M12 storlek 17.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		