

**CMA-CTM-7-SNAP-ON****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CMA-CTM 7 är en serie induktiva ministrömtransformatorer

som är utformade enligt omvandlingsprincipen för cirkulära primärledar

CMA-CTM 7-serien är underhållsfria strömomvandlare som är utformade för primärström på 32–64 A.

Detta omvandlas till en ström på upp till 1 A på sekundärsidan.

Med dess små mått passar den perfekt tillämpningar med en 3-fasig strömbrytare med en fasdelling på 17,5 mm.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2525160000
Typ	<a href="#">CMA-CTM-7-SNAP-ON</a>
GTIN (EAN)	4050118536522
Förp.	1 items

## CMA-CTM-7-SNAP-ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	4.4 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-20 °C...70 °C	Omgivningstemperatur	-10 °C...40 °C
Drifttemperatur		Varaktig drifttemperatur, min.	-10 °C
Varaktig drifttemperatur, max.	40 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20
-------------	------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		



## CMA-CTM-7-SNAP-ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning



### Profilritning

